



# Halogen Classic P45

## Halogen Classic 28W E14 240V P45 1CT/15 SRP

Philipsin Halogen Classic -lamppujen muoto on perinteinen. Uusi klassinen lamppu antaa laadukasta valoa, on himmennettävä ja syttyy välittömästi.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Kanta                         | E14 [E14]                                |
| Käyttöasento                  | UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)] |
| Nimelliskäyttöikä             | 2 000 tuntia                             |
| Sytytys                       | 8 000                                    |
| Eliniän mitoitusarvo (tuntia) | 2 000 tuntia                             |
| Lighting Technology           | Halogen                                  |

| Valaistuksen tekniset tiedot      |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Valovirta                         | 370 lm    |
| Vastaava värilämpötila (nim.)     | 2800 K    |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) | 12,4 lm/W |
| Värintoistoindeksi (CRI)          | 100       |

| Käyttö- ja sähkö tiedot        |               |
|--------------------------------|---------------|
| Virrankulutus                  | 28,0 W        |
| Lampun virta (nim.)            | 0,12 A        |
| Syttymisaika (nim.)            | 0,0 s         |
| Lämpenemisaika valotehoon 60 % | Syttyy heti s |
| Tehokerroin (murtoluku)        | 1             |
| Jännite (nim.)                 | 240 V         |
| Jännite (nim.)                 | 240 V         |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys |       |
|---------------------------------|-------|
| Himmennettävä                   | Kyllä |


| Mekaaniset tiedot ja runko |               |
|----------------------------|---------------|
| Lampun pinta               | Kirkas        |
| Hehkulampun muoto          | P45 [P 45 mm] |

| Merkinnät ja luokitukset   |        |
|----------------------------|--------|
| Energiankulutus kWh/1000 h | 28 kWh |

| Tuotetiedot                         |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tilaustuotteen nimi                 | Halogen 28W E14 240V P45 1CT/15 SRP         |
| Koko tuotenimi                      | Halogen Classic 28W E14 240V P45 1CT/15 SRP |
| Full EOC                            | 872790083579304                             |
| Tilauskoodi                         | 83579304                                    |
| Tuotekoodi (12NC)                   | 925648345505                                |
| Paikallinen koodi                   | 4720108                                     |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus       | 1                                           |
| EAN/UPC - tuote/kotelo              | 8727900835793                               |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa | 15                                          |
| EAN/UPC – laatikko                  | 8718696462560                               |

## Halogen Classic P45

### Mittapiirros



| Product                             | D (max) | C (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Halogen 28W E14 240V P45 1CT/15 SRP | 46 mm   | 80 mm   |

