



Halogen Classic Forme Standard

Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Elles fournissent un éclairage de haute qualité, une intensité réglable et un démarrage instantané.

Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|------------------------------|---------------------|
| Culot | E27 [E27] |
| Position de fonctionnement | UNIVERSAL [toutes] |
| Durée de vie nominale (nom.) | 2000 h |
| Cycle d'allumage | 8000X |

| Photométries et Colorimétries | |
|--|-----------|
| Flux lumineux (nom.) | 370 lm |
| Flux lumineux (nominal) (nom.) | 370 lm |
| Température de couleur proximale (nom.) | 2800 K |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 12,4 lm/W |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 100 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.) | 80 % |

| Caractéristiques électriques | |
|--|--------------------|
| Puissance (valeur nominale) | 28.0 W |
| Courant lampe (nom.) | 0,12 A |
| Puissance équivalente | 35 W |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,0 s |
| Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) | instant full light |

| | |
|-----------------------------|-------|
| Facteur de puissance (nom.) | 1 |
| Tension (nom.) | 230 V |

| Gestion et gradation | |
|----------------------|-----|
| Intensité réglable | Oui |

| Matériaux et finitions | |
|------------------------|------------|
| Finition de l'ampoule | Clair (CL) |

| Normes et recommandations | |
|------------------------------------|--------|
| Classe énergétique | D |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 28 kWh |

| Conditions techniques luminaires | |
|----------------------------------|--------|
| Température culot (max.) | 130 °C |


| Données logistiques | |
|--------------------------|--|
| Code de produit complet | 872790025277405 |
| Désignation Produit | Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP |
| Code barre produit (EAN) | 8727900252774 |

Halogen Classic Forme Standard

| | |
|----------------------------|--------------|
| Code de commande | 25277405 |
| Local Code | ECL28WE27A55 |
| Unité d'emballage | 1 |
| Conditionnement par carton | 15 |

| | |
|------------------------|--------------|
| Code industriel (12NC) | 925692944250 |
| Poids net (pièce) | 25,800 g |

Schéma dimensionnel



HalClass 28W E27 230V A55 CL

| Product | D (max) | C (max) |
|---|---------|---------|
| Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP | 56 mm | 97 mm |

