



Halogen Classic Forme Standard

Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Elles fournissent un éclairage de haute qualité, une intensité réglable et un démarrage instantané.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Durée de vie nominale (nom.)	2000 h
Cycle d'allumage	8000X

Photométries et Colorimétries	
Flux lumineux (nom.)	370 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	370 lm
Température de couleur proximale (nom.)	2800 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	12,4 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	28.0 W
Courant lampe (nom.)	0,12 A
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light

Facteur de puissance (nom.)	1
Tension (nom.)	230 V

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Clair (CL)

Normes et recommandations	
Classe énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	28 kWh

Conditions techniques luminaires	
Température culot (max.)	130 °C


Données logistiques	
Code de produit complet	872790025277405
Désignation Produit	Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP
Code barre produit (EAN)	8727900252774

Halogen Classic Forme Standard

Code de commande	25277405
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	15
Code industriel (12NC)	925692944250

Poids net (pièce)	25,800 g
-------------------	----------

Schéma dimensionnel



HalClass 28W E27 230V A55 CL

Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	56 mm	97 mm

