



Halogen Classic tubularna

Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10

Żarówka Philips Halogen Classic cechuje się znajomym tradycyjnym kształtem. Ten nowy „klasik” emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ściemnianie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przełączania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	1 200 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	17,1 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	70,0 W
Lamp Current (Nom)	0,30 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1

Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T32 [T 32 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	70 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Halogen 70W E27 230V T32 CL 1CT/10
Pełna nazwa produktu	Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10
Full EOC	872790089384700
Kod zamówienia	89384700
Materiał Nr (12NC)	925696644201
Numerator - Quantity Per Pack	1

Halogen Classic tubularna

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900893847
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8727900893854

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Halogen 70W E27 230V T32 CL 1CT/10	33 mm	106 mm

