



# Halogen Classic T32

## Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10

Philips Halogen Classic-lamporna har en välbekant och klassisk form och ger ett dimbart ljus av hög kvalitet som tänds direkt.


### Produktdata

| Allmän information              |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Sockel                          | E27 [E27]                              |
| Driftposition                   | UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)] |
| Nominell livslängd              | 2 000 h                                |
| Driftcykel                      | 8 000                                  |
| Specificerad livslängd (timmar) | 2 000 h                                |
| Lighting Technology             | Halogen                                |
| Ljusteknik                      |                                        |
| Ljusflöde                       | 1 200 lm                               |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 2800 K                                 |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 17,1 lm/W                              |
| Färgåtergivningindex            | 100                                    |
| Drift och elektricitet          |                                        |
| Effektförbrukning               | 70,0 W                                 |
| Lampström (nom)                 | 0,30 A                                 |
| Tändningstid (nom)              | 0,0 s                                  |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus  | tänds direkt s                         |
| Effektfaktor (fraktion)         | 1                                      |
| Spänning (nom)                  | 230 V                                  |
| Spänning (nom)                  | 230 V                                  |
| Styrenheter och dimring         |                                        |
| Dimbar                          | Ja                                     |

| Mekanik och armaturhus                    |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ljuskällans ytbehandling                  | Klar                                       |
| Lampform                                  | T32 [T 32 mm]                              |
| Användning och godkännande                |                                            |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim           | 70 kWh                                     |
| Produktdata                               |                                            |
| Beställningsproduktnamn                   | Halogen 70W E27 230V T32 CL 1CT/10         |
| Fullständigt produktnamn                  | Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10 |
| Full EOC                                  | 872790089384700                            |
| Beställningsnummer                        | 89384700                                   |
| Materialnummer (12NC)                     | 925696644201                               |
| Lokal kod                                 | 8341458                                    |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                          |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8727900893847                              |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 10                                         |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8727900893854                              |

# Halogen Classic T32

## Måttskiss



| Product                            | D (max) | C (max) |
|------------------------------------|---------|---------|
| Halogen 70W E27 230V T32 CL 1CT/10 | 33 mm   | 106 mm  |

