



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten. Das UV-Schutzglas und die Sicherung erlauben den Einsatz ohne Deckglas. Die kompakte Clickline strahlt hellweiß und hat eine lange Lebensdauer.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G9 [G9]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	2'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8'000
Nennlebensdauer (Std.)	2'000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	195 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0.452
Farbkoordinate Y (nom.)	0.409
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	11.1 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	19 W
Lampenstrom (Nom)	0.08 A
Startzeit (Nom)	0.0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	230 V

Spannung (Nom)	230 V
----------------	-------

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T13 [T 13 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	19 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423243

Produktdaten	
Bestell-Produktname	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Gesamt-Produktcode	872790089577300
Bestellcode	89577300
Material-Nr. (12NC)	925697744201
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900895773
Zähler – Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8727900895797

Halogen Clickline G9

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	13 mm	21.7 mm	45 mm

