



# Halogen Clickline 230V



## Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Le choix idéal pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le fusible de sécurité permettent une utilisation sans cache en verre. La Clickline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pendant une longue durée de vie.

### Données du produit

| Informations générales         |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Culot                          | G9 [G9]                              |
| Position de fonctionnement     | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie nominale          | 2'000 h                              |
| Nombre de cycles d'allumage    | 8'000                                |
| Durée de vie nominale (heures) | 2'000 h                              |
| Type de lampe                  | Halogen                              |
| Référence de mesure de flux    | Sphere                               |

| Données techniques de l'éclairage      |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Flux lumineux                          | 195 lm    |
| Coordonnée chromatique X               | 0.452     |
| Coordonnée chromatique Y               | 0.409     |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 2800 K    |
| Efficacité lumineuse (nominale)        | 11.1 lm/W |
| Indice de rendu de couleur (IRC)       | 100       |

| Fonctionnement et électricité |        |
|-------------------------------|--------|
| Consommation électrique       | 19 W   |
| Courant lampe (nom.)          | 0.08 A |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Heure de démarrage (nom.)       | 0.0 s                          |
| Temps de chauffe à 60 %         | lumière maximale instantanée s |
| Facteur de puissance (fraction) | 1                              |
| Tension (nom.)                  | 230 V                          |
| Tension (nom.)                  | 230 V                          |

| Commandes et gradation             |     |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |

| Mécanique et boîtier |               |
|----------------------|---------------|
| Finition ampoule     | Transparent   |
| Forme de la lampe    | T13 [T 13 mm] |

| Approbation et application         |        |
|------------------------------------|--------|
| Classe d'efficacité énergétique    | G      |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 19 kWh |
| Numéro d'enregistrement EPREL      | 423243 |


| Données du produit            |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT |

# Halogen Clickline 230V

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Nom de produit complet | Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT |
| Code EOC               | 872790089577300                     |
| Code de commande       | 89577300                            |
| Code 12NC              | 925697744201                        |
| Quantité par pack      | 1                                   |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8727900895773 |
| Conditionnement par carton | 100           |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8727900895797 |

## Schéma dimensionnel



| Product                             | D (max) | L       | C (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT | 13 mm   | 21.7 mm | 45 mm   |

