



# Halogen Clickline G9



## Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Ideale oplossing voor kleine, decoratieve armaturen. UV-blokkerend glas en veiligheidszekering maken gebruik mogelijk zonder voorzetglas. De compacte Clickline geeft helderwit licht over een lange levensduur.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [G9]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	2.000 hr
Schakelcyclus	8.000
Nominale levensduur (uren)	2.000 hr
Lamptype	Halogen
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	195 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,452
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,409
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	11,1 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	100

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	19 W
Lampstroom (nom.)	0,08 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	230 V

Spanning (nom.)	230 V
-----------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T13 [T 13 mm]

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Energieverbruik kWh/1.000 uur	19 kWh
EPREL-registratienummer	423243


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Volledige productnaam	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790089577300
Bestelcode	89577300
Materiaalnr. (12NC)	925697744201
Lokale code	ECOHALOCAP18WG9
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900895773
Numerator - Dozen per buitendoos	100

# Halogen Clickline G9

EAN/UPC - Case

8727900895797

## Maatschets



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

