



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Ideale oplossing voor kleine, decoratieve armaturen. UV-blokkerend glas en veiligheidszekering maken gebruik mogelijk zonder voorzetglas. De compacte Clickline geeft helderwit licht over een lange levensduur.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [G9]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Nominale levensduur (nom.)	2000 h
Schakelcyclus	8000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (nom.)	204 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	204 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2800 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	11,1 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	100
Llmf bij einde nominale levensduur (min.)	80 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Lampstroom (nom.)	0,08 A
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Power Factor (nom.)	1
Spanning (nom.)	230 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	D
Energieverbruik kWh/1000 uur	18 kWh

Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	950 °C
Kneptemperatuur (max.)	350 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	872790089577300
Productnaam voor bestelling	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC - Product	8727900895773
Bestelcode	89577300
Local Code	ECOHALOCAP18WG9
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
Materiaalnr. (12NC)	925697744201
Netto gewicht (per stuk)	3.300 g

Halogen Clickline G9

Maatschets



CLICKLINE 18W G9 230V CL

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

