



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og sikringen gjør at den kan brukes uten dekselglass. Den kompakte Clickline-lyskilden gir klart, hvitt lys over en lang levetid.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G9 [G9]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen
Referanse for fluksmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Lysytelse	195 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,452
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,409
Korrelert fargetemperatur (nom)	2800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	11,1 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	19 W
lyskildestrøm (nom.)	0,08 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spennning (nom.)	230 V

Spennning (nom.)	230 V
------------------	-------

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T13 [T 13 mm]


Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk kWh/1000 t	19 kWh
EPREL-registreringsnummer	423243

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Fullstendig produktnavn	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790089577300
Lokal kodebeskrivelse	3766566
Bestillingskode	89577300
Materialenr. (12NC)	925697744201
Lokal bestillingskode	3766566
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900895773

Halogen Clickline G9

SAP-teller – pakker per utvendige	100
EAN/UPC – boks	8727900895797

Målskisse



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

