



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Ideálne riešenie pre malé dekoratívne svietidlá. Sklo s UV ochranou a bezpečnostná poistka umožňujú používanie bez krycieho skla. Kompaktný svetelný zdroj Clickline poskytuje žiarivé biele svetlo počas celej životnosti.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G9 [G9]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	2 000 h
Spínací cyklus	8 000
Menovitá životnosť (hodiny)	2 000 h
Technológia osvetlenia	Halogen
Referenčný svetelný tok	Sphere
Svetelné technické	
Svetelný tok	195 lm
Chromatická súradnica X (nom.)	0,452
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,409
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2800 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	11,1 lm/W
Index podania farieb (CRI)	100
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	19 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,08 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	1
Napätie (nom.)	230 V

Napätie (nom.)	230 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Prieľadné
Tvar žiarovky	T13 [T 13 mm]
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	G
Spotreba energie kWh/1 000 h	19 kWh
Registračné číslo EPREL	423243
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Úplný názov produktu	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Úplný kód produktu	872790089577300
Objednávkový kód	89577300
Č. materiálu (12NC)	925697744201
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8727900895773
Čitateľ – počet balení v krabici	100
EAN/UPC – balenie	8727900895797

Halogen Clickline G9

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

