

PHILIPS

Lighting



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Küçük, dekoratif aydınlatma armatürleri için ideal çözüm. Morötesi ışınları engelleyen cam ve güvenlik sigortası, örtücü cam olmadan kullanıma olanak tanır. Kompakt Clickline, uzun bir kullanım ömrü boyunca keskin beyaz ışık sağlar.


Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G9 [G9]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Nominal kullanım ömrü	2.000 h
Anahtar Döngüsü	8.000
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	2.000 h
Aydınlatma Teknolojisi	Halogen
Akış ölçüm referansı	Sphere
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	195 lm
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,452
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,409
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2800 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	11,1 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	100
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	19 W
Lamba Akımı (Nom)	0,08 A
Başlangıç Saati (Nom)	0,0 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	1
Voltaj (Nom)	230 V

Voltaj (Nom)	230 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	T13 [T 13 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	19 kWh
EPREL Kayıt Numarası	423243
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Tam ürün adı	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Tam ürün kodu	872790089577300
Sipariş kodu	89577300
Malzeme No. (12NC)	925697744201
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8727900895773
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	100
EAN/UPC - Kutu	8727900895797

Halogen Clickline G9

Boyutlu çizim



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

