



Halogena Clickline G9

Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT

Solución ideal para su uso en luminarias decorativas pequeñas. El cristal de bloqueo de rayos UV y el fusible de seguridad permiten el uso sin cristal de cubierta. La Clickline compacta proporciona una nítida luz blanca durante una vida útil prolongada.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G9 [G9]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	850 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2800 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	16,0 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	53,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,23 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	230 V
Voltaje (nom.)	230 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí


Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T13 [T 13 mm]

Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	53 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Nombre completo del producto	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790089583400
Código de pedido	89583400
Código 12NC	925697944201
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900895834
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8727900895858

Halogena Clickline G9

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

