



Halogen Clickline

Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT

Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz bezpiecznik umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa lampa Clickline generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G9 [G9]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przetaczania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	850 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	16,0 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	53,0 W
Lamp Current (Nom)	0,23 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230 V

Napięcie (Nom)	230 V
----------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T13 [T 13 mm]


Certyfikaty i zastosowania

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	53 kWh
---	--------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Pełna nazwa produktu	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790089583400
Kod zamówienia	89583400
Materiał Nr (12NC)	925697944201
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900895834
Numerator - Packs per outer box	100
EAN/UPC - Opakowanie	8727900895858

Rysunki techniczne



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

