



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT

Ideal solution for small decorative luminaires. UV-block glass and safety fuse allow usage without cover glass. The compact Clickline gives crisp white light over a long lifetime.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G9 [G9]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specificerad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Ljusteknik	
Ljusflöde	850 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	16,0 lm/W
Färgåtergivningningsindex	100

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	53,0 W
Lampström (nom)	0,23 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230 V
Spänning (nom)	230 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T13 [T 13 mm]

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	53 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Fullständigt produktnamn	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790089583400
Beställningsnummer	89583400
Materialnummer (12NC)	925697944201
Lokal kod	8342228
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900895834
Räknare - antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC - Hölje	8727900895858

Halogen Clickline G9

Måttskiss



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

