



Halogen Classic G95

Halogen Classic 42W E27 230V G95 CL 1CT/6 SRP

Żarówka Philips Halogen Classic cechuje się znajomym tradycyjnym kształtem. Ta nowa klasyczna bańka emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ściemnianie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przelączania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	630 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	15,0 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	42,0 W
Lamp Current (Nom)	0,18 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230 V

Napięcie (Nom)	230 V
----------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak


Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	G95 [G 95 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	42 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Halogen 42W E27 230V G95 CL 1CT/6 SRP
Pełna nazwa produktu	Halogen Classic 42W E27 230V G95 CL 1CT/6 SRP
Full EOC	872790092100701
Kod zamówienia	92100701
Materiał Nr (12NC)	925700044204
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900921007
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718696469088

Halogen Classic G95

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Halogen 42W E27 230V G95 CL 1CT/6 SRP	96 mm	147 mm

