



Halogen Classic

Halogen Classic 105W E27 230V A55 1CT/15 SRP

Żarówka Philips Halogen Classic cechuje się znajomym tradycyjnym kształtem. Ten nowy „klasyk” emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ścieśnienie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przetwarzania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	1 980 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	18,9 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	105,0 W
Lamp Current (Nom)	0,46 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak


Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	A55 [A 55 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	105 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Halogen 105W E27 230V A55 1CT/15 SRP
Pełna nazwa produktu	Halogen Classic 105W E27 230V A55 1CT/15 SRP
Full EOC	872790025226200
Kod zamówienia	25226200
Materiał Nr (12NC)	925701044217
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900252262
Numerator - Packs per outer box	15
EAN/UPC - Opakowanie	8718696462669

Halogen Classic

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Halogen 105W E27 230V A55 1CT/15 SRP	56 mm	97 mm

