



# Halogen Classic

## Halogen Classic 140W E27 230V A55 1CT/15 SRP

Żarówka Philips Halogen Classic cechuje się znajomym tradycyjnym kształtem. Ten nowy „klasyk” emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ściemnianie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

### Dane produktu

| Informacje ogólne             |   |
|-------------------------------|---|
| Podstawa-nasadka              | E27 [E27]                                 |
| Pozycja robocza               | UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)] |
| Nominalny okres eksploatacji  | 2 000 h                                   |
| Cykl Przetężania              | 8 000                                     |
| Trwałość Znamionowa (Godziny) | 2 000 h                                   |
| Lighting Technology           | Halogen                                   |

| Dane techniczne oświetlenia             |           |
|---|-----------|
| Strumień Świetlny                       | 2 650 lm  |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 2800 K    |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 18,9 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 100       |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |                                |
|---|--------------------------------|
| Zużycie energii   | 140,0 W                        |
| Lamp Current (Nom)  | 0,61 A                         |
| Czas uruchomienia (Nom)   | 0,0 s                          |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | natychmiastowe rozświetlenie s |
| Współczynnik mocy (ułamek)  | 1                              |
| Napięcie (Nom)  | 230 V                          |
| Napięcie (Nom)  | 230 V                          |

| Układy sterowania i ściemnianie |     |
|---------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania    | Tak |


| Mechanika i korpus  |               |
|---------------------|---------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste |
| Kształt bańki       | A55 [A 55 mm] |

| Certyfikaty i zastosowania                |         |
|---|---------|
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 140 kWh |

| Dane techniczne produktu        |  |
|---------------------------------|--|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | Halogen 140W E27 230V A55 1CT/15 SRP         |
| Pełna nazwa produktu            | Halogen Classic 140W E27 230V A55 1CT/15 SRP |
| Full EOC                        | 872790025255200                              |
| Kod zamówienia                  | 25255200                                     |
| Materiał Nr (12NC)              | 925701344202                                 |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1  |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8727900252552                                |
| Numerator - Packs per outer box | 15   |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8718696462683                                |

# Halogen Classic

## Rysunki techniczne



| Product                              | D (max) | C (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Halogen 140W E27 230V A55 1CT/15 SRP | 56 mm   | 97 mm   |

