



Halogen Deco

Halogen BC25G16-1/2C/EV/W 120V 6/2 TP

Halogen bulbs reduce energy consumption without sacrificing the qualities of a traditional bulb. They uniquely produce light more efficiently. They work with dimmer switches and are available in the familiar G25 & G16.5 globes, bent and blunt tip candles, and flames. Use them in existing fixtures just as you would standard incandescents and your home will look great while you save energy.

Données du produit


Renseignements généraux	
Culot	E12 [Candelabra Screw]
Position de fonctionnement	Universal [Universal]
Durée de vie (nom.)	2500 h
Cycle de commutation	8000 x
Données techniques sur l'éclairage	
Flux lumineux (nom.)	252 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	252 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	95
Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	25 W
Courant de la lampe (nom.)	0,21 A
Temps d'allumage (nom.)	0,0 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	instant full light
Tension (nom.)	120 V

Commandes et gradation	
Intensité réglable	Yes
Mécanique et boîtier	
Fin de l'ampoule	White (WH)
Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	D
Données de produit	
Nom du produit de la commande	Halogen BC25G16-1/2C/EV/W 120V 6/2 TP
EAN/CUP – Produit	50046677432237
Code de commande	432237
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Numéro de matériau (12NC)	925707636302
Poids net (pièce)	0,012 kg

Halogen Deco

Schéma dimensionnel

Product	D (max)	C (max)
Halogen BC25G16-1/2C/EV/W 120V 6/2 TP	51 mm	76 mm



HalClass 25W E12 120V G16.5 WH

