



# Halogen Classic T25L

## Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Ce nouveau « classique » fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2'000 h
Nombre de cycles d'allumage	8'000
Durée de vie nominale (heures)	2'000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	204 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	204 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	18.0 W
Courant lampe (nom.)	0.078 A
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230 V
Tension (nom.)	230 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui


Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T25L [T 25 mm long]

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Halogen 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP
Nom de produit complet	Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP
Code EOC	871829122303001
Code de commande	22303001
Code 12NC	925712044204
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291223030
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696469026

# Halogen Classic T25L

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Halogen 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm

