



# Halogen Classic T25L

## Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Ce nouveau « classique » fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2 000 h
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	370 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	370 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	28,0 W
Courant lampe (nom.)	0,122 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230 V
Tension (nom.)	230 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui


Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T25L [T 25 mm long]

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	28 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Halogen CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP
Nom de produit complet	Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP
Code EOC	871829122348104
Code de commande	22348104
Code 12NC	925712144212
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291223481
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696469033

# Halogen Classic T25L

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Halogen CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm

