



Halogen Classic T25L

Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP

Le lampadine Philips Halogen Classic sono contraddistinte dall'abituale forma classica. Questo nuovo "classico" offre luce di alta qualità, è regolabile e si accende immediatamente.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Tensione (Nom)	
Attacco	E14 [E14]	230 V	
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Controlli e dimmerazione	
Durata nominale	2.000 ore	Dimmerabile	Sì
Ciclo di commutazione on/off	8.000	Meccanica e corpo	
Durata specificata (ore)	2.000 ore	Finitura lampadina	Trasparente
Lighting Technology	Halogen	Forma lampadina	T25L [T 25 mm lunga]
Dati tecnici di illuminazione		Approvazione e applicazione	
Flusso luminoso	370 lm	Consumo energetico kWh/1000 h	28 kWh
Temperatura del colore correlata	2800 K	Dati del prodotto	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	370 lm/W	Nome prodotto ordine	Halogen CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP
Indice di resa cromatica (CRI)	100	Nome completo prodotto	Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP
Funzionamento e parte elettrica		Full EOC	871829122348104
Consumo energetico	28,0 W	Codice d'ordine	22348104
Corrente lampada (Nom)	0,122 A	Codice materiale (12NC)	925712144212
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s	Codice locale	EC2YT2528CAP
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s	Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Fattore di potenza (frazione)	1	EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291223481
Tensione (Nom)	230 V		

Halogen Classic T25L

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 20

EAN/UPC - Case 8718696469033

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Halogen CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm

