



Halogen Classic heijastinlamppu

EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP

Philipsin Halogen Classic -lamppujen muoto on perinteinen. Uusi klassinen lamppu antaa laadukasta valoa, on himmennettävä ja syttyä välittömästi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen
Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	55 °
Valovirta	265 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	2800 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	6,3 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	85 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	265 lm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	42 W
Lampun virta (nim.)	0,18 A
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Sytyttyä heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1


Jännite (nim.)	230 V
Jännite (nim.)	230 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	E80 [E 80 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	42 kWh
Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	EcoClassic E80 55D 1CT/10 SRP
Koko tuotteen nimi	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP
Full EOC	871829177096101
Tilauuskoodi	77096101
Tuotekoodi (12NC)	925718944203
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291770961
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10

Halogen Classic heijastinlamppu

EAN/UPC – laatikko

8718696462775

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic E80 55D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

