



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic gir den klassiske lyspæreformen du er vant til. Den nye klassikeren gir lys av høy kvalitet, kan dimmes, og tennes umiddelbart.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Nominell levetid (nom.)	2000 h
Levetid ved 3 timer daglig bruk	2 a
Av/på-syklus.	8000 X
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	55°
Lysstrøm (nom.)	265 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	265 lm
Lysintensitet (maks.)	307 cd
Lyskjeglevinkel (nominell)	55°
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2800 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	6,3 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	100
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	85 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	265 lm
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	42 W
lyskildestrom (nom.)	0,18 A
Starttid (maks.)	0,0 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light
Strømfaktor (nom)	1
Spenning (nom.)	230 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt (FR)
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	D
Energiforbruk kWh/1000 t	42 kWh
Krav til armaturdesign	
Temperatur lyskildedefeste (maks.)	130 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829177096101

Halogen Classic Reflector

Produktnavn for bestilling	Halogen Classic E80 55D 1CT/10 SRP
EAN/UPC – produkt	8718291770961
Bestillingskode	77096101
Teller – antall per pakke	1

Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	925718944203
Nettovekt (stykk)	46,000 g

Målskisse



HalClass 42W E27 230V E80 55D

Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic E80 55D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

Fotometriske data

