



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic--lamporna har en välbekant och klassisk form och ger ett dimbart ljus av hög kvalitet som tänds direkt.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specifierad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	55 °
Ljusflöde	265 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	6,3 lm/W
Färgåtergivningsindex	100
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	85 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	265 lm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	42 W
Lampström (nom)	0,18 A
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1

Spänning (nom)	230 V
Spänning (nom)	230 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	E80 [E 80 mm]


Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	42 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	EcoClassic E80 55D 1CT/10 SRP
Fullständigt produktnamn	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP
Full EOC	871829177096101
Beställningsnummer	77096101
Materialnummer (12NC)	925718944203
Lokal kod	8341387
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291770961

Halogen Classic Reflector

Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696462775

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic E80 55D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

