



Halogen Classic Réflecteur

EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Ce nouveau « classique » fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2 000 h
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	45 degré(s)
Flux lumineux	150 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	5,35 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	80 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	150 lm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	28,0 W
Courant lampe (nom.)	0,12 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s

Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230 V
Tension (nom.)	230 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	R39 [R 39 mm]

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	28 kWh


Données du produit	
Nom du produit de la commande	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP
Nom de produit complet	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP
Code EOC	871829175721401
Code de commande	75721401

Halogen Classic Réflecteur

Code 12NC	925719044204
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291757214
Conditionnement par carton	10

Codes EAN/UPC – Boîte	8718696469071
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	40 mm	75,5 mm

