



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic gir den klassiske lyspæreformen du er vant til. Den nye klassikeren gir lys av høy kvalitet, kan dimmes, og tennes umiddelbart.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Driftposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen

Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	45 grad(er)
Lysytelse	150 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	5,35 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	150 lm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	28,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,12 A
Starttid (nom.)	0,0 s

Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	230 V
Spenning (nom.)	230 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	R39 [R 39 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	28 kWh


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP
Fullstendig produktnavn	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP
Full EOC	871829175721401
Bestillingskode	75721401

Halogen Classic Reflector

Materialenr. (12NC)	925719044204
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291757214
SAP-teller – pakker per utvendige	10

EAN/UPC – boks	8718696469071
----------------	---------------

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	40 mm	75,5 mm

