



Halogen Classic reflektor

EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP

Żarówka Philips Halogen Classic cechuje się znajomym tradycyjnym kształtem. Ten nowy „klasyk” emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ścieśnienie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przelączania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	45 °
Strumień Świetlny	150 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	5,35 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	150 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	28,0 W
Lamp Current (Nom)	0,12 A

Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	R39 [R 39 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	28 kWh


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP
Pełna nazwa produktu	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP

Halogen Classic reflektor

Full EOC	871829175721401
Kod zamówienia	75721401
Materiał Nr (12NC)	925719044204
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291757214

Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696469071

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	40 mm	75,5 mm

