



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP

Žiarovky Philips Halogen Classic ponúkajú klasické tvary, na ktoré ste zvyknutí. Táto nová „klasika“ poskytuje svetlo vysokej kvality, je stmievateľná a okamžite sa rozsvieti.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E14 [E14]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	2 000 h
Spínací cyklus	8 000
Menovitá životnosť (hodiny)	2 000 h
Technológia osvetlenia	Halogen

Svetelné technické	
Uhol vyžarovania (nom.)	45 stupeň (stupne)
Svetelný tok	150 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2800 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	5,35 lm/W
Index podania farieb (CRI)	100
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	80 %
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	150 lm

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	28,0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,12 A

Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	1
Napätie (nom.)	230 V
Napätie (nom.)	230 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	R39 [R 39 mm]

Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	28 kWh


Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP
Úplný názov produktu	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP
Úplný kód produktu	871829175721401
Objednávkový kód	75721401

Halogen Classic Reflector

Č. materiálu (12NC)	925719044204
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291757214
Čitateľ – počet balení v krabici	10

EAN/UPC – balenie	8718696469071
-------------------	---------------

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	40 mm	75,5 mm

