



Brilliantline kylmäsäde

Brilliantline Dichroic EC 20W GU4 12V 30D 1CT/ 10X5F

Korkealaatuinen pienjännitteinen halogeenilamppu lasiheijastimessa. Ihanteellinen pieniin, koristeellisiin valaisimiin. Esineet korostuvat hienosti. Kylmäsädepinnoite estää lämmönsiirron esineeseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU4 [GU4]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	4 000 tuntia
Sytytys	16 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	4 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	30 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	100
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	205 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	20 W
Lampun virta (nim.)	1,7 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1

Jännite (nim.)	12 V
Jännite (nim.)	12 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	MR11 [1,375 tuumaa / 35 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	21 kWh


Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Brill EC 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F
Koko tuotenimi	Brilliantline Dichroic EC 20W GU4 12V 30D 1CT/ 10X5F
Full EOC	871869959137300
Tilauskoodi	59137300
Tuotekoodi (12NC)	925721617102

Brilliantline kylmäsäde

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699591373
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50

EAN/UPC – laatikko	8718699591380
--------------------	---------------

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
Brill EC 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	35 mm	40 mm

