



Kapsuły LV 3000 h



Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Niskonapięciowa kapsuła halogenowa. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw oświetleniowych. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz wypełnienie o niskim stopniu sprężenia umożliwiają użytkowanie bez klosza. Kompaktowa kapsuła halogenowa generuje wyraziste światło białe przez cały, długi okres eksploatacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GY6.35 [GY6.35]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	3 000 h
Cykl Przetwarzania	12 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	3 000 h
Lighting Technology	Halogen
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	500 lm
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,444
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,407
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	20 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	26 W
Lamp Current (Nom)	2,083 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	Natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	12 V
Napięcie (Nom)	12 V

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T11 [T 11 mm]

Certyfikaty i zastosowania

Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	26 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423253

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
------------------------------	---

Kapsuły LV 3000 h

Pełna nazwa produktu	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/ 10x10F
Full EOC	871869682780200
Kod zamówienia	82780200
Materiał Nr (12NC)	925723617101
Numerator - Quantity Per Pack	1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696827802
Numerator - Packs per outer box	100
EAN/UPC – Opakowanie	8718696827826

Rysunki techniczne



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

