



Standard Lustre P45 frosted

Stan 60W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F

Сферические вакуумные или газонаполненные лампы накаливания с матированной колбой и цоколем типа E

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	S90 [Стоячее +/- 90° или цоколем вниз (BDH)]
Номинальный срок службы	1 000 часов
Срок службы (часов)	1 000 часов
Осветительная технология	Incandescent

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	640 лм
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	60 В
Напряжение (ном.)	230 Вт
Напряжение (ном.)	230 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да


Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Форма колбы	P45 [P 45 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	60 kWh

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Stan 60W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F
Полное название продукта	Stan 60W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F
Полный код продукта	871150003321550
Код заказа	926000003568
Материал № (12NC)	926000003568
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500033215
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
EAN/UPC — короб	8711500084552

Standard Lustre P45 frosted

Чертеж размеров



Product	D	C (max)
Stan 60W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F	45 мм	73 мм

