



Štandardné kvapkové matné (P45)

STAN 60W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F

Sú to sférické štandardné žiarovky so sklenenou čírou alebo matnou bankou, v ktorej je vákuum alebo plynová náplň, s B päticou

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27 [E27]
Prevádzková poloha	S90 [Stojace +/-90 stupňov alebo základňou nadol (BDH)]
Nominálna životnosť	1 000 h
Menovitá životnosť (hodiny)	1 000 h
Technológia osvetlenia	Incandescent

Svetelné technické	
Svetelný tok	640 lm
Index podania farieb (CRI)	100

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	60 W
Napätie (nom.)	230 V
Napätie (nom.)	230 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno


Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	P45 [P 45 mm]

Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	60 kWh

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Stan 60W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F
Úplný názov produktu	STAN 60W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F
Úplný kód produktu	871150003321550
Objednávkový kód	03321550
Č. materiálu (12NC)	926000003568
Miestny objednávkový kód	P4560E27FR
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500033215
Čítateľ – počet balení v krabici	100
EAN/UPC – balenie	8711500084552

Štandardné kvapkové matné (P45)

Rozmerový obrázok



Product	D	C (max)
Stan 60W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F	45 mm	73 mm

