



Kulka standardowa matowana

STAN 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F

Matowana lampa żarowa


Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	650 lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	60 W
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	P45 [P 45 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 60 kWh	
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Stan 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F
Pełna nazwa produktu	STAN 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F
Full EOC	871150006757950
Kod zamówienia	06757950
Materiał Nr (12NC)	926000003857
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500067579
Numerator - Packs per outer box	100
EAN/UPC - Opakowanie	8711500084392

Kulka standardowa matowana

Rysunki techniczne



Product	D	C (max)
Stan 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	45 mm	78 mm

