



Standard Lustre P45 frosted

Stan 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F

Сферические вакуумные или газонаполненные лампы накаливания с матированной колбой и цоколем типа E


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	1 000 часов
Срок службы (часов)	1 000 часов
Осветительная технология	Incandescent
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	650 лм
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	60 В
Напряжение (ном.)	230 Вт
Напряжение (ном.)	230 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Форма колбы	P45 [P 45 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	60 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Stan 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F
Полное название продукта	Stan 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F
Полный код продукта	871150006757950
Код заказа	926000003857
Материал № (12NC)	926000003857
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500067579
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
EAN/UPC — короб	8711500084392

Standard Lustre P45 frosted

Чертеж размеров



Product	D	C (max)
Stan 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	45 mm	78 mm

