



# Štandardné kvapkové matné (P45)

## STAN 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F

Sú to sférické štandardné žiarovky so sklenenou čírou alebo matnou bankou, v ktorej je vákuum alebo plynová náplň, s B päticou

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E14 [E14]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	1 000 h
Menovitá životnosť (hodiny)	1 000 h
Technológia osvetlenia	Incandescent

Svetelné technické	
Svetelný tok	650 lm
Index podania farieb (CRI)	100

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	60 W
Napätie (nom.)	230 V
Napätie (nom.)	230 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	P45 [P 45 mm]


Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	60 kWh

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Stan 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F
Úplný názov produktu	STAN 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F
Úplný kód produktu	871150006757950
Objednávkový kód	06757950
Č. materiálu (12NC)	926000003857
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500067579
Čitateľ – počet balení v krabici	100
EAN/UPC – balenie	8711500084392

## Štandardné kvapkové matné (P45)

### Rozmerový obrázok



Product	D	C (max)
Stan 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	45 mm	78 mm

