



Standard Lustre P45 clear

Stan 60W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F

Lampe incandescente sphérique claire


Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	1 000 h
Durée de vie nominale (heures)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	650 lm
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	60 W
Tension (nom.)	230 V
Tension (nom.)	230 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	P45 [P 45 mm]
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Stan 60W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F
Nom de produit complet	Stan 60W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F
Full EOC	871150006699250
Code de commande	926000005022
Code 12NC	926000005022
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500066992
Conditionnement par carton	100
EAN/UPC - Boîte	8711500082268

Standard Lustre P45 clear

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
Stan 60W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F	45 mm	78 mm

