



Standard Lustre P45 clear

Stan 60W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F

Lampe incandescente sphérique claire

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie nominale	1 000 h
Durée de vie nominale (heures)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	640 lm
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	60 W
Tension (nom.)	230 V
Tension (nom.)	230 V


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	P45 [P 45 mm]

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Stan 60W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F
Nom de produit complet	Stan 60W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F
Full EOC	871150006702950
Code de commande	926000005857
Code 12NC	926000005857
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500067029
Conditionnement par carton	100
EAN/UPC - Boîte	8711500082381

Standard Lustre P45 clear

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
Stan 60W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F	45 mm	73 mm

