



# Standard Lustre P45 clear

Stan 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F

Lampe incandescente sphérique claire

## Données du produit

| Informations générales         |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Culot                          | E27 [E27]                            |
| Position de fonctionnement     | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie nominale          | 1 000 h                              |
| Durée de vie nominale (heures) | 1 000 h                              |
| Lighting Technology            | Incandescent                         |

| Données techniques de l'éclairage |        |
|-----------------------------------|--------|
| Flux lumineux                     | 390 lm |
| Indice de rendu de couleur (IRC)  | 100    |

| Fonctionnement et électricité |       |
|-------------------------------|-------|
| Consommation électrique       | 40 W  |
| Tension (nom.)                | 230 V |
| Tension (nom.)                | 230 V |

| Commandes et gradation             |     |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |


| Mécanique et boîtier |               |
|----------------------|---------------|
| Finition ampoule     | Transparent   |
| Forme de l'ampoule   | P45 [P 45 mm] |

| Données du produit            |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | Stan 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F |
| Nom de produit complet        | Stan 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F |
| Full EOC                      | 871150001188650                     |
| Code de commande              | 926000006412                        |
| Code 12NC                     | 926000006412                        |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                                   |
| Code EAN - Produit/Boîte      | 8711500011886                       |
| Conditionnement par carton    | 100                                 |
| EAN/UPC - Boîte               | 8711500082022                       |

## Standard Lustre P45 clear

### Schéma dimensionnel



| Product                             | D     | C (max) |
|-------------------------------------|-------|---------|
| Stan 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F | 45 mm | 73 mm   |

