



Kulka standardowa przezroczysta

STAN 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F

Przezroczysta lampa żarowa


Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	390 lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	40 W
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	P45 [P 45 mm]
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Stan 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F
Pełna nazwa produktu	STAN 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F
Full EOC	871150001188650
Kod zamówienia	01188650
Materiał Nr (12NC)	926000006412
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500011886
Numerator - Packs per outer box	100
EAN/UPC - Opakowanie	8711500082022

Kulka standardowa przezroczysta

Rysunki techniczne



Product	D	C (max)
Stan 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F	45 mm	73 mm

