



# Standard Lustre P45 clear

## Stan 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F

Сферические вакуумные или газонаполненные лампы накаливания с прозрачной колбой и цоколем типа E

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	1 000 часов
Срок службы (часов)	1 000 часов
Осветительная технология	Incandescent

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	390 лм
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	40 Вт
Напряжение (ном.)	230 Вт
Напряжение (ном.)	230 Вт


Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	P45 [P 45 мм]

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Stan 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F
Полное название продукта	Stan 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F
Полный код продукта	871150001188650
Код заказа	926000006412
Материал № (12NC)	926000006412
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500011886
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
EAN/UPC — короб	8711500082022

## Standard Lustre P45 clear

### Чертеж размеров



Product	D	C (max)
Stan 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F	45 мм	73 мм

