

# Standard Candle B35 clear

## Stan 40W E14 230V B35 CL 1CT/10X10F

Лампы из прозрачного стекла с вакуумной или газонаполненной колбой и цоколем типа E, выполненные в форме свечи

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	1 000 часов
Срок службы (часов)	1 000 часов
Осветительная технология	Incandescent

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	410 лм
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	40 В
Напряжение (ном.)	230 Вт
Напряжение (ном.)	230 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да


Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	B35 [B 35 мм]

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Stan 40W E14 230V B35 CL 1CT/10X10F
Полное название продукта	Stan 40W E14 230V B35 CL 1CT/10X10F
Полный код продукта	871150001163350
Код заказа	926000006814
Материал № (12NC)	926000006814
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500011633
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
EAN/UPC — короб	8711500074799

## Standard Candle B35 clear

### Чертеж размеров



Product	D	C (max)
Stan 40W E14 230V B35 CL 1CT/10X10F	35 мм	100 мм

