



Kapkové standardní žárovky matné

STAN 40W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F


Kulovité žárovky plněné plynem nebo vakuované, s matovou baňkou a s paticí E14/E27

Údaje o produktu

Obecné informace		Mechanické a materiály	
Patice krytky	E14 [E14]	Povrchová úprava žárovky	Matná
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Tvar žárovky	P45 [P 45 mm]
Nominální životnost	1 000 h	Označení a balení	
Jmenovitá životnost (hodiny)	1 000 h	Objednací název produktu	Stan 40W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F
Lighting Technology	Incandescent	Celý název výrobku	STAN 40W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F
Světelně technické		Full EOC	871150001197850
Světelný tok	405 lm	Objednací kód	01197850
Index podání barev (CRI)	100	Číslo materiálu (12NC)	926000007010
Provozní a elektrické		Číslování SAP – počet v balení	1
Spotřeba energie	40 W	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500011978
Napětí (jmen.)	230 V	Číslování SAP – balení v krabici	100
Napětí (jmen.)	230 V	Pouzdro – EAN/UPC	8711500083982
Řízení a stmívání			
Stmívatelné	Ano		

Kapkové standardní žárovky matné

Rozměrové výkresy



Product	D	C (max)
Stan 40W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	45 mm	78 mm

