



Colores estándares TL-D

TL-D 36W/54-765 1SL/25

Las lámparas de colores estándares TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) crean ambientes con blanco cálido o luz de día fría. Lámparas con eficacia y reproducción de color moderadas.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.


Datos del producto

Información general		Controles y atenuación	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Regulable	Sí
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	13.000 hora(s)		
Información técnica sobre la luz		Mecánica y carcasa	
Código de color	54-765	Forma del foco	T8 [26 mm (T8)]
Flujo luminoso	2.500 lm		
Designación de color	luz natural fría	Aprobación y aplicación	
Temperatura de color correlacionada	6200 K	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	5,0 mg
Índice de producción de color (IRC)	72	Consumo de energía kWh/1000 h	43 kWh
Operación y aspectos eléctricos		Información del producto	
Consumo de energía	36,0 W	Nombre del producto del pedido	TL-D 36W/54-765 1SL/25
Corriente de la lámpara (nominal)	0,440 A	Nombre del producto completo	TL-D 36W/54-765 1SL/25
Voltaje (nominal)	103 V	Full EOC	871829170096800
Voltaje (nominal)	103 V	Código del pedido	926000205041
		N.º de material (12NC)	926000205041
		Numerador SAP: cantidad por paquete	1

Colores estándares TL-D


EAN/UPC: producto/caja	8718291700968
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8718291700975

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/54-765 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W/54-765 1SL/25

Vida útil




Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/54-765 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/54-765 1SL/25

Colores estándares TL-D

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/54-765 1SL/25

