



Accentline

Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Pienjännitteinen halogeenipoltinlamppu lasiheijastimessa. Ihanteellinen pienikokoisiin, koristeellisiin valaisimiin. Esineet korostuvat hienosti. Kylmäsädepinnoite estää lämmönsiirron esineeseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	4 000 tuntia
Sytytys	16 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	4 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	4 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta	205 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	100
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	205 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	20 W
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Jännite (nim.)	12 V
Jännite (nim.)	12 V


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	MR16 [2 tuumaa / 50 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	21 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Accent 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Koko tuotenimi	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871869658839000
Paikallisen koodin kuvaus	4728814
Tilauskoodi	58839000
Tuotekoodi (12NC)	926000850061
Paikallinen koodi	4728814
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696588390
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8718696588413

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
Accent 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

