



# Accentline

## Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Bruciatore alogeno a bassa tensione in un riflettore in vetro. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni, per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione. Rivestimento dicroico che previene la trasmissione di calore agli oggetti.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3 [GU5.3]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	4.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	16.000
Durata specificata (ore)	4.000 ore
Lighting Technology	Halogen
Vita al 50% di guasti (Nom)	4.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	36°
Flusso luminoso	205 lm
Temperatura del colore correlata	3000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	205 lm


Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	20 W
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	Massima intensità luminosa istantanea
Tensione (Nom)	12 V

Tensione (Nom)	12 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	21 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Accent 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Nome completo prodotto	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871869658839000
Codice d'ordine	58839000
Codice materiale (12NC)	926000850061
Codice locale	14596ACC4Y
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696588390
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50

## Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Accent 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

