



Accentline

Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Energisparende halogenbrenner i glassreflektor. Ideell løsning til mindre, dekorative armaturer, setter fokus på gjenstandene. Det dikroiske belegget forhindrer varmeoverføring til gjenstanden.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU5.3 [GU5.3]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	4 000 time(r)
Brytersyklus	16 000
Anslått levetid (timer)	4 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen
Levetid til 50 % lystap (nom.)	4 000 time(r)


Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	205 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	205 lm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	20 W
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Spenning (nom.)	12 V
Spenning (nom.)	12 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	MR16 [2 tommer / 50 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	21 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Accent 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Fullstendig produktnavn	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871869658839000
Bestillingskode	58839000
Materialenr. (12NC)	926000850061
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696588390
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8718696588413

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
Accent 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

