



Accentline

Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Niskonapięciowy halogenowy jarznik w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	4 000 h
Cykl Przetężania	16 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	4 000 h


Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	205 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	205 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	20 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	Natychmiastowe rozświetlenie s
Napięcie (Nom)	12 V

Napięcie (Nom)	12 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	21 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Accent 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Pełna nazwa produktu	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871869658839000
Kod zamówienia	58839000
Materiał Nr (12NC)	926000850061
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696588390
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8718696588413

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Accent 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

