



Accentline


Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Nízkonapěťová halogenová žárovka ve skleněném reflektoru. Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla sloužící k bodovému osvětlení objektů. Dichroická vrstva zamezující přenosu tepla do objektu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Řízení a stmívání	
Patice krytky	GU5.3 [GU5.3]	Stmívatelné	Ano
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Mechanické a materiály	
Nominální životnost	4 000 h	Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]
Cyklus zapnutí	16 000	Certifikace a použití	
Jmenovitá životnost (hodiny)	4 000 h	Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Lighting Technology	Halogen	Označení a balení	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	4 000 h	Objednávací název produktu	Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Světelně technické		Celý název výrobku	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů	Full EOC	871869658842000
Světelný tok	430 lm	Objednávací kód	58842000
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Číslo materiálu (12NC)	926000850062
Index podání barev (CRI)	100	Číslování SAP – počet v balení	1
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	430 lm	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696588420
Provozní a elektrické		Číslování SAP – balení v krabici	50
Spotřeba energie	35 W	Pouzdro – EAN/UPC	8718696588444
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s		
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s		
Napětí (jmen.)	12 V		
Napětí (jmen.)	12 V		

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

