



# Accentline

## Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Der Accentline Niedervolt-Halogenbrenner ist die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten, die mit hellem, funkelnden Halogenlicht Ihre Objekte in den Mittelpunkt rücken. Die dichroitische Beschichtung verhindert dabei Wärmeübertragung auf das beleuchtete Objekt.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |   |
|-------------------------------------|---|
| Socket                              | GU5.3 [GU5.3]                           |
| Betriebsstellung                    | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Nennlebensdauer                     | 4.000 Stunde(n)                         |
| Schaltzyklus                        | 16.000                                  |
| Nennlebensdauer (Std.)              | 4.000 Stunde(n)                         |
| Beleuchtungstechnologie             | Halogen                                 |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 4.000 Stunde(n)                         |

| Lichttechnische Daten               |         |
|-------------------------------------|---------|
| Ausstrahlungswinkel (Nom)           | 36 Grad |
| Lichtstrom                          | 430 lm  |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)     | 3000 K  |
| Farbwiedergabeindex (CRI)           | 100     |
| Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert) | 430 lm  |

| Betrieb und Elektrik       |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Energieverbrauch           | 35 W                         |
| Startzeit (Nom)            | 0,0 s                        |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | Sofort volle Lichtleistung s |
| Spannung (Nom)             | 12 V                         |
| Spannung (Nom)             | 12 V                         |

| Lichtregelung und Dimmen |    |
|--------------------------|----|
| Dimmbar                  | Ja |

| Mechanik und Gehäuse |                     |
|----------------------|---------------------|
| Kolbenform           | MR16 [2 Zoll/50 mm] |


  

| Genehmigung und Anwendung       |        |
|---------------------------------|--------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 37 kWh |

| Produktdaten                    |  |
|---------------------------------|--|
| Bestell-Produktname             | Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F     |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F |
| Gesamt-Produktcode              | 871869658842000                              |
| Bestellcode                     | 58842000                                     |
| Material-Nr. (12NC)             | 926000850062                                 |
| Anzahl pro Verpackung           | 1  |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718696588420                                |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 50   |
| EAN Umverpackung                | 8718696588444                                |

# Accentline

## Abmessungsskizzen



| Product                                  | D (max) | C (max) |
|--|---------|---------|
| Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F | 51 mm   | 46 mm   |

